


カウンターラック 型番：KHP-77G/KHP-77W



このたびは、ハイテクフォーラム カウンターラックをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくため、ご使用前に「組立設置説明書」を必ずお読みになり、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、必要に応じていつでも取り出せるよう大切に保管してください。

事故損傷について

組立不良、取付工事不良、取付強度不足、誤使用改造および、天災などによる事故などにつきましては、当社は一切責任を負いません。

○安全上のご注意

この組立設置説明書には、色々な絵表示をしています。これは、製品を正しく組立・設置いただき、人の危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容であることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

組立・設置上のご注意

必ずお守りください

警告 	 禁止	●不安定な場所に置かないでください - ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。ラックに搭載した機器などが落ちたり、倒れたりして、けがや破損の原因となります。 ●下記のような場所には置かないでください。 - 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたる場所。 - 湿気やホコリの多い場所。 - 直射日光の当たる場所。 - 振動や衝撃のある場所。 - 屋外や乗り物。
	 電源プラグをコンセントから抜く	●移動する場合は、下記の内容を必ず確認してください - システム起動中には、移動を行わないでください。 - まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線接続機器間のコードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。 - ラックの上に機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがや破損の原因となることがあります。
注意 	 禁止	●重い物をのせないでください - 各棚板からはみ出す機器を設置しないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがや破損の原因となることがあります。 ●ラックにもたれ掛からないでください - ラックにもたれるとバランスがくずれて倒れたり、モニターなどが破損して、けがや故障の原因となることがあります。


注意 		●足もとのキャスター（車輪）にご注意ください 設置時に車輪が底板からはみ出す場合がありますので、車輪を奥に回転させ、底板からはみ出さないように設置してください。車輪がはみ出した状態でご使用になると、足を引っ掛けるなどしてけがや破損の原因となることがあります。
		●お手入れについて 外装をベンジンやシンナー系の液体で拭いたり、近くで殺虫剤を散布することは避けてください。表面を傷める原因となりますので、お手入れは必ず柔らかい布でからぶきしてください。

本製品には可動棚板②を2枚付属しておりますので、下図の棚割り寸法をご確認のうえご使用になる機種種の寸法に合わせて最適な位置に棚割り調整してください。

（可動棚板の設定位置は7段階調整可能です）


※1：DAM-G30を収納する場合は棚板を1枚のみ使用するため、余った棚板②および棚受け挿し込みピン③はスペアパーツとして大切に保管してください。

《KHP-77G／77W 寸法図》



φ65キャスター（型番：KHP-18CA、別売）の取り付けについて

・本製品はφ65キャスターの取り付けが可能です。下図を参照し、確実な取り付けを行ってください。



・ラック本体をあお向けに倒し、KHP-18CAに付属のキャスター取り付け用ビスでしっかりと固定します。

注意



- ・キャスターには車軸部分にツバの付いたストッパー（車輪ロック機能）付きと、ツバの付いていないストッパー無しがありますので、ラック前側にストッパー付きを取り付けてください。
- ・キャスターの取り付けは、棚板を取り付ける前に行ってください。
- ・ラック本体や床などに傷および破損が生じないように、保護シートなどを敷いてから作業してください。

パ ー ツ リ ス ト		数 量
①	ラック本体	1
②	可動棚板 W450×D300mm t15	2
③	棚受け挿し込みピン φ5 L25（スチール製）	8

◎外形寸法：幅500×高さ490×奥行380mm

■安全上のご注意は、製造物責任法に基づく記載です。

* 上記の仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。
商品およびご使用についてのお問い合わせは、弊社窓口までご相談ください。

ハイテックフォーラム株式会社 営業企画部

〒594-0076 大阪府和泉市肥子町2丁目5番7号

TEL/0725-43-7700 FAX/0725-43-7713

ホームページアドレス <http://www.hitechforum.co.jp/>